

bimos

**Pyörivä työtuoli, tekonahka, pyörillä, matala, Tyyppi: BLACK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965260 BLACK
GTIN	4016849943909
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

Istuin ja selkänoja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen. Desinfiointiaineita kestävä ja antibakteerinen, ei sisällä PVC:tä.

Pyörivä työtuoli Work-Tec ergo: mukavuuspehmuste, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuora tikkaus, kätevät oranssinväriset työntökahvat.

Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö.

Painon säätö 45–120 kg.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Work-Tec Ergo
Malli	pyörillä
Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen leveys	460 mm
Istuimen syvyys	470 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm

Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

---

## Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------