

bimos

Pyörivä työtuoli, Supertec, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Tyyppi: BLACK**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965282 BLACK
GTIN	4016849943954
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, viillonkestävä, helposti puhdistettava ja liukumaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja polyuretaanivaahdon edut.

Pyörivä työtuoli Work-Tec Ergo: Mukavuuspehmusteet, ergonomisesti muotoiltu selkänöja ja vaakasuuntainen tikkaus, käytännölliset oranssit työntökahvat.

Ergonomiapaketilla: synkronoitu tekniikka ja painon säätö.

Painon säätö 45–120 kg.

Tekninen kuvaus

Sarja	Work-Tec Ergo
Istuimen syvyys	470 mm
Selkänöjan korkeus	580 mm
Malli	suuri istuinkorkeus
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm

Istuimen leveys	460 mm
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli