

bimos

**Pyörivä työtuoli, Supertec, pyörillä, matala, Tyyppi: BLACK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965280 BLACK
GTIN	4016849943947
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, viillonkestävä, helppo puhdistaa ja luistamaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja rakennesolumuovin edut.

Pyörivä työtuoli Work-Tec ergo: mukavuuspehmuste, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuora tikkaus, kätevät oranssinväriset työntökahvat.

Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö.

Painon säätö 45–120 kg.

**Tekninen kuvaus**

Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen syvyys	470 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Sarja	Work-Tec Ergo
Malli	pyörillä

Istuimen leveys	460 mm
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

---

## Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------