

bimos

Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Tyyppi: BLACK



Tilaustiedot

Tilausnumero	965272 BLACK
GTIN	4016849943930
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Istuimessa ja selkänojaissa pehmeä kangaspehmuste. Mukava ja hengittävä, kulutusta kestävä. Pyörivä työtuoli Work-Tec ergo: mukavuuspehmuste, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuora tikkaus, kätevät oranssinväriset työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Painon säätö 45–120 kg.

Tekninen kuvaus

Istuimen syvyys	470 mm
Malli	suuri istuinkorkeus
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Sarja	Work-Tec Ergo
Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen leveys	460 mm

Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli