

**metabo****Satinointikone, Tyyppi: SE17-200****Tilastiedot**

Tilausnumero	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas satinointikone, jossa on vahva 1700 watin moottori hiontaan, satinointiin, harjaukseen ja kiillotukseen.

- **Hoikka kädensija optimaalista ohjausta varten.**
- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.**
- **Karan lukitus ja ilman työkaluja toimiva kiristysmutteri mahdollistavat lisävarusteiden nopean vaihdon.**
- **Suojalevyn ja lisäkahvan nopea säätö ilman työkaluja.**
- **Tasaisesti käyvä, muotolukkiutuva kiinnityskara tasaisen hiontakuvion aikaansaamiseksi.**
- **Ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuoja.**
- **Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.**
- **Vario-Constamatic (VTC) -täysaloelektroniikka säätimellä: työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**

**Toimituksen sisältö:**

Mukana lisäkahva.

**Tekninen kuvaus**

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	2,9 kg

Valmistajamerkintä	SE 17-200 RT
Tehonkulutus	1700 W
Kaapelin pituus	4 m
Kierroslukualue	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Työkalupidin	M 14
Hiomarullan pituus	50 - 100 mm
Vääntömomentti	17 Nm
Hiomarullan Ø	100 - 200 mm