

**melabo****Kaksoishiomakone 230 V, Tyyppi: DS200P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Kaksoishiomakone hiontaan, teroitukseen, purseenpoistoon ja teräsharjaa käytettäessä myös teräksen ja metallien ruosteenpoistoon. Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti. Laadukkaan kiinnityslaipan ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.

- **Työkappaleen alustat, joita voidaan säätää ilman työkaluja.**
- **Tehokas kone vaativaan teroitukseen, hiontaan ja purseenpoistoon.**
- **Soveltuu käytettäväksi pyöreiden teräslankaharjojen kanssa ruosteen poistoon.**
- **Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti.**
- **Suuri, kallistettava työkalutuki, jossa on käytännöllinen V-ura hitsauspuikkojen teroittamista varten.**
- **Vähän melua ja värinää aiheuttava, huoltovapaa induktiomoottori.**
- **Laadukkaiden kiinnityslaippojen ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.**
- **Erinomainen työturvallisuus erittäin suurten, tukevien kipinäsuojalasien ansiosta.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää normaalirakeiset hiomalaikat 36 P ja 60 N, kipinäsuojalasit, työkappaleen alustan ja kuusioavaimen.

**Huomautus:**

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.

**Tekninen kuvaus**

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	DS 200 Plus
Enimmäiskierrosluku	2980 min <sup>-1</sup>
Tehonkulutus	600 W
Hiomalaikan reiän Ø H	32 mm
Hiomalaikan leveys T	25 mm
Hiomalaikan Ø D	200 mm
Paino	17,5 kg
Kaapelin pituus	1,8 m
Nimellisteho	230 V