

**metabo****Katkaisu- ja jiirisaha, Ø 315 mm, Tyyppi: KGS315P**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Tuoteluokka	03D

## Kuvaus

### Malli:

Katkaisu- ja jiirisaha **vetotoiminnolla** ja **kierroslukusäädöllä**.

- **Suuri leikkauskapasiteetti 320×120 mm / 90°.**
- **Sahauksen maksimaalinen joustavuus molemmin puolin käännettävän pöydän ja molemmille puolille kallistettavan sahauspään ansiosta.**
- **Kierrosluvun säätö laajennettua käyttöaluetta varten, esim. alumiiniprofiilien ja muovien sahaukseen.**
- **Metabo Quick sahanterän vaihtoon ilman työkaluja.**
- **Pehmeä käynnistys takaa turvallisen työskentelyn sekä moottorin ja vaihteiston pitkän käyttöiän.**
- **Erittäin tehokas yleismoottori ja suuri sahanterä takaavat erinomaisen leikkuutehon.**
- **Vetotoiminnon ansiosta suuri leikkauskapasiteetti leveille työkappaleille.**
- **Helppo kuljettaa ergonomisten kantokahvojen ja sahauspään varmistimen ansiosta.**
- **Optimaalinen lastunpoisto, koska toinen imupiste on suoraan leikkauskohdassa.**
- **Vario-Constamatic (VC) -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**
- **Yleisten kulmien nopea ja tarkka säätö lukituspisteiden avulla.**
- **Korkeat, sivusuunnassa liukuvat rajoittimet turvallista sahausta varten.**
- **Pikakiinnittimet työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen ylhäältä tai edestä.**
- **Integroidut ulosvedettävät pöydän levikkeet painevaletusta alumiinista.**

- **Syvyyusrajoitin helpottaa urien valmistusta.**
- **Kaikki asteikot ja hallintalaitteet ovat näkyvissä työasennosta käsin, ja niiden käyttö on intuitiivista.**

**Toimituksen sisältö:**

Kovametallisahanterä (84 hammasta), 2 integroitua pöydän levikettä, materiaalikiinnike, välikappale 35/58 mm.

**Huomautus:**

Sopivat pyörösahanterät löytyvät numeroilla 584004 – 593930.

**Tekninen kuvaus**

Sahanterän reiän Ø	30 mm
Paino	27,2 kg
Korkeus	365 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin pituus	2,1 m
Enimmäistyöstösyvyys 90°	120 mm
Enimmäiskierrosluku	4100 min <sup>-1</sup>
Sahanterän Ø	315 mm
enimmäiskallistuskulma vasen	46 astetta
Tehonkulutus	1600 W
Leveys	765 mm
Enimmäisjiirikulma vasen	47 astetta
enimmäisjiirikulma oikea	60 astetta
enimmäiskallistuskulma oikea	46 astetta
Valmistajamerkintä	KGS 315 Plus
Pituus	950 mm
enimmäistyöstösyvyys 45°	76 mm
Lastuamisleveys	320 / 223 mm
Tuotenimen määrite	Ø 315 mm
Tuotetyyppi	Sahat

