


**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7730, Tyyppi: GGG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
tyyppi	GGG
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 120508 PDER
Laji	HB7730
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		