

**melabo****Akkukäyttöinen pistosaha ilman akkua, Tyyppi: 18LTX100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä ja erittäin kätevä akkukäyttöinen pistosaha **tarkkaan sahaukseen.**

- **Muuttuva iskunopeus, heiluri-isku ja matala, jousitettu sahanterän ohjaus.**
- **Kytkevä lastunpuhallustoiminto varmistaa selkeän näkyvyyden leikkauskohtaan.**
- **Kahvan kapea ympärysmitta ja softgrip-pinta.**

**Etu:**

**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

**Toimituksen sisältö:**

Ilman akkua ja laturia, mukana imusuutin, suojalasi ja kuusioavain.

Sisältää lastusuojan.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

**Tekninen kuvaus**

Valmistajamerkintä	STA 18 LTX 100
--------------------	----------------

työkaluton työkalun vaihto	Kyllä, Metabo Quick
Rakenne	sauvamalli
Eriyisominaisuus	Kahvan kapea ympärysmitta
Heiluri-isku	4-kertainen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
suurin sahauspaksuus, teräs	10 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Paino	1,9 kg
akun jännite	18 V
Jiirin asetus	kyllä
suurin sahauspaksuus, puu	100 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	11,8 m/s <sup>2</sup>
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Iskutiheys	550 - 2800 min <sup>-1</sup>
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Sahat