

metabo**Akkukäyttöinen puukkosaha ilman akkua, Tyyppi: SSE18LTXBL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078223 SSE18LTXBL
GTIN	4061792172524
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Tehokas akkukäyttöinen puukkosaha, joka on kevyt ja jossa on taivutettu softgrip-kädensija hyvän työskentelymukavuuden saavuttamiseksi.

- **Harjaton moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden.**
- **Syvyysrajoitin säädettävissä ilman työkaluja.**
- **Vario (V) -elektronikka materiaaliakohtaisia iskunopeuksia varten.**
- **Sahanterää voidaan kääntää 180°, jotta työskentely pään yläpuolella on miellyttävää.**
- **Metabo Quick sahanterän vaihtoon ilman työkaluja.**
- **Kytkevä heiluri-isku.**

Etu:**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	27,5 m/s ²

Iskutiheys	0 - 2700 min ⁻¹
Paino	3,1 kg
Akkukapasiteetti	5,2 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Valmistajamerkintä	SSE 18 LTX BL
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Iskun pituus	32 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Pakkaus	Metabox
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2
Akun latauslaite Tyyppi ASC55	073890 ASC55
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4