

metabo**Puukkosaha, Tyyppi: SSEP1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Tehokas 1400 W:n puukkosaha, jossa iskunopeus pysyy vakaana vaativimmissakin käyttökohteissa.

- **Kytkestävä 3-vaiheinen heiluri-isku optimaaliseen sahaustehoon kaikissa materiaaleissa.**
- **Sahanterää voidaan kääntää 180°, jotta työskentely pään yläpuolella on miellyttävää.**
- **Metabo VibraTech (MVT): integroitu massatasapainotus tärinän vähentämiseksi.**

Toimituksen sisältö:

Sis. kuljetuslaukku, sahanterä.

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	12,9 m/s ²
Iskun pituus	32 mm
Valmistajamerkintä	SSEP 1400 MVT
Verkköjännite	230 V
Tehonkulutus	1400 W
Verkkotaajuus	50 Hz
Iskutiheys	0 - 2800 min ⁻¹
Erytisominaisuus	Metabo Quick

Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tärinävaimennusjärjestelmä	kyllä
Paino	4,6 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Sahat