



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1155CHC-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588700 1155CHC-E
GTIN	4059952534589
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät **metallille**. Tarkat, suorat leikkaukset, pisin käyttöikä paksuissa teräsprofiileissa tai valurautaputkissa. Ihanteellinen purkutöihin.

Huomautus:

Kovametallisahanterät: vähennä iskulukua, työskentele ilman oskillointia, käytä jäähdytysnestettä.

Tekninen kuvaus

Sahanterämateriaali	KM
Terien lkm	1
Terän pituus	225 mm
Hammasjako	3 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
optimoitu materiaalille	Muuri
Metalliprofiili (avoin)	< 175 mm
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä