



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 955CHC-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588700 955CHC-E
GTIN	4059952534558
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät **metallille**. Tarkat, suorat leikkaukset, pisin käyttöikä paksuissa teräsprofileissa tai valurautaputkissa. Ihanteellinen purkutöihin.

Huomautus:

Kovametallisahanterät: vähennä iskulukua, työskentele ilman oskillointia, käytä jäähdytysnestettä.

Tekninen kuvaus

Sahanterämateriaali	KM
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
Terän pituus	150 mm
Metalliprofiili (avoin)	< 100 mm
Hammasjako	3 mm
Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Terien lkm	1
optimoitu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä