



Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1255CHC-E



Tilaustiedot

Tilausnumero	588700 1255CHC-E
GTIN	4059952534619
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät **metallille**. Tarkat, suorat leikkaukset, pisin käyttöikä paksuissa teräsprofiileissa tai valurautaputkissa. Ihanteellinen purkutöihin.

Huomautus:

Kovametallisahanterät: vähennä iskulukua, työskentele ilman oskillointia, käytä jäähdytysnestettä.

Tekninen kuvaus

Lastuamistapa	suora leikkaus, tarkka
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
Hammasjako	3 mm
Terän pituus	300 mm
Sahanterämateriaali	KM
optimoitu materiaalille	Muuri
Metalliprofiili (avoin)	< 250 mm
Terien lkm	1
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä