


**Kulmajyrsin 90° MECH17, reiällä, Ø D / Z_{eff}: 80/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä a_e saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	32 mm
Kokonaispituus L_{ges}	85 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	59 mm
Sopiva kääntöterä	BD.. 1704
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170408
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	6
Terän Ø D_c	80 mm
Kääntöterien lukumäärä	24

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------