



Suorahiomakone Akku, Tyyppi: M18FDGRB



Tilaustiedot

Tilausnumero	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V:n / 5,0 Ah:n johdoton suorahiomakone, jossa on harjaton POWERSTATE™-moottori.

- **REDLINK PLUS™ -elektroniikka ja digitaalinen ylikuormitussuoja mahdollistavat suuremman tehokkuuden.**
- **REDLITHIUM-ION™ -akku, jossa yksittäiskennonvalvonta.**
- **Yleispidike kaikille 6 ja 8 mm:n lisävarusteille.**
- **Erittäin ohut muotoilu lisää käyttömukavuutta.**
- **Vaihdettavat pölysäleiköt suojaavat moottoria ja pidentävät sen käyttöikä.**
- **Karan kaula ja kumityyny lisäävät käyttömukavuutta.**
- **Uudelleenkäynnistyssuoja.**

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, kiristysholkki 6 mm, kiristysholkki 8 mm, kiintoavain avainväli 15 / avainväli 17, 2 × pölynsuojaritilä, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet alkaen nrosta 073811.

Sopivat jrsintapit alkaen numerosta 540200.

Sopivat karalaikat alkaen numerosta 550600.

Sopivat kiillotuslaikat alkaen numerosta 551850.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litium-ioni
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Paino	2 kg
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 - 8 mm
akun jännite	18 V
Kierroslukualue	27000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Laikan enimmäis-Ø	50 mm
Paino sisältää akun	2 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkukapasiteetti	5 Ah
Valmistajamerkintä	M18 FDGRB
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Tuotetyyppe	Suorahiomakone