

**CNMG 120404, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 210 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	CERMET
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	210 - 450 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	PP

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CCX
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä