

**CNMG 120408, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 210 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	PP
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	210 - 450 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	CERMET
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Pääkäyttöalue	P
Laji	CCX
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä