

**TNMG 160404, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	CCX
lastunmurtaja	PP
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuava aine	CERMET
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	210 - 450 m/min

ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä