

**DNMG 150608, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 210 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CCX
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	210 - 450 m/min
Lastuava aine	CERMET
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	PP
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä