

**VNMG 160404, Laji: CCX****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251752 CCX    |
| GTIN         | 4960664900954 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde                     | 0,4 mm               |
| Pääkäyttöalue                   | P                    |
| Koneistusehto                   | jatkuva              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | VNMG 160404          |
| Lastuava aine                   | CERMET               |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                    |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 210 - 450 m/min      |
| Pinnoitus                       | pinnoitettu          |
| lastunmurtaja                   | PP                   |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,2 - 1,5 mm         |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely          |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,3 mm/kierr, |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Laji        | CCX                             |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |