

**TNMG 160408, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

TNMG 160408 CCX Laji: CCX  
lastunmurtaja: PP  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 210 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	CCX
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	CERMET
lastunmurtaja	PP
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	210 - 450 m/min

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä