

**CC.T 060202, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 060202 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,8 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 310 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	CERMET
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
lastunmurtaja	PP
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	CCX
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 310 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,8 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä