

**WNMG 080408, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

WNMG 080408 CCX Laji: CCX  
lastunmurtaja: PP  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 210 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PP
Lastuava aine	CERMET
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	210 - 450 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Laji	CCX
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä