

**CC.T 060204, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 060204 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,8 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 310 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 310 m/min
lastunmurtaja	PP
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Laji	CCX
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	CERMET

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä