

**WNMG 080404, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	210 - 450 m/min
lastunmurtaja	PP
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Laji	CCX
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä