

**CC.T 09T304, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CC.T 09T304 CCX Laji: CCX  
lastunmurtaja: PP  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 310 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	CCX
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 310 m/min
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PP
Pääkäyttöalue	P

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 0,8 mm
Lastuava aine	CERMET
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä