

**DC.T 070204, Laji: CCX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Tuoteluokka	25E

## Kuvaus

## Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1 mm
lastunmurtaja	PP
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	CERMET
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Laji	CCX
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 370 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä