

**CCMT 09T308, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 09T308 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,8 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 310 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Laji	CCX
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

lastunmurtaja	PP
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 310 m/min
Lastuava aine	CERMET
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä