

**DC.T 070202, Laji: CCX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT070202
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	CERMET
lastunmurtaja	PP
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 370 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M

Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	CCX
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä