

**CC.T 09T302, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 09T302 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,8 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 310 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	CCX
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 310 m/min
Lastuava aine	CERMET
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	PP
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä