

**DC.T 11T302, Laji: CCX****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260385 CCX |
| GTIN | 4960664911578 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus**Tekninen kuvaus**

| | |
|---------------------------------|-------------|
| lastunmurtaja | PP |
| Pääkäyttöalue | P |
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT11T302 |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuava aine | CERMET |
| Toleranssi | M |
| Laji | CCX |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,1 - 1 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Syöttö f | 0,05 - 0,3 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 370 m/min |
| Tuotetyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |