

**VBMT 160408, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VBMT 160408 CCX Laji: CCX  
lastunmurtaja: PP  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 140 - 300 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	CERMET
Laji	CCX
ISO-koodi-kääntöteriä	VBMT160408
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	PP

Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 1 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä