

**DCMT 11T308, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus****Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	CERMET
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PP
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T308
Pääkäyttöalue	P

Laji	CCX
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 370 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä