

**VBMT 160404, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VBMT 160404 CCX Laji: CCX  
lastunmurtaja: PP  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 140 - 300 m/min

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT160404
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	PP
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	CCX
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 1 mm
Lastuava aine	CERMET
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä