

**VBMT 110308, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VBMT 110308 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT110308
Lastuava aine	CERMET
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PP
Laji	CCX
Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä