

**DC.T 11T304, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Tuoteluokka	25E

Kuvaus**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PP
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 370 m/min
Lastuava aine	CERMET
Laji	CCX
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 1 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T304
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä