

**VBMT 110304, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	PP
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CCX
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä