

**DNMG 150612, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Laji	CA315
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 350 m/min
lastunmurtaja	KG
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 3,6 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä