

**CNMG 120404, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA315
Pääkäyttöalue	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	KG
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 350 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä