

**DNMG 150604, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA315
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	KG
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Syöttö f	0,17 - 0,5 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 3,6 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä