

**CNMG 120408, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	KG
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	K
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	CA315
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 350 m/min

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä