

**DNMG 150608, Laji: CA315****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250797 CA315 |
| GTIN | 4960664799053 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuava aine | KM |
| Pääkäyttöalue | K |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150608 |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 350 m/min |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| lastunmurtaja | KG |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Laji | CA315 |
| Syöttö f | 0,17 - 0,5 mm/kierr, |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a _p | 0,5 - 3,6 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |