

**SNMG 120408, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 350 m/min
lastunmurtaja	KG
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Laji	CA315
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm

Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä