

**WN.G 080404, Laji: CA315**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
lastunmurtaja	KG
Laji	CA315
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	K

Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 350 m/min
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä