

**WN.G 080408, Laji: CA315**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Laji	CA315
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	K
lastunmurtaja	KG
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 350 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä