

**VNMG 160408, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	KG
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Laji	CA315
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	K
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamismopeus v_c pääkäyttö

150 - 350 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä