

**TNMG 160404, Laji: CA315****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251582 CA315 |
| GTIN | 4960664799725 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Lastuava aine | KM |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Laji | CA315 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| lastunmurtaja | KG |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 350 m/min |
| Pääkäyttöalue | K |
| ISO-koodi-käyttöterä | TNMG 160404 |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 3,6 mm |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Syöttö f | 0,15 - 0,5 mm/kierr, |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |