

**TNMG 160408, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA315
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3,6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 350 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

lastunmurtaja	KG
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä