

**CCMT 120408, Laji: CA315**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Lastuava aine	KM
Laji	CA315
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Pinnoitus	pinnoitettu

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	GK
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä